


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.200

Síťový rozváděč TX CableNet

Stát: 21.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.200 - Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi

TX CableNet – získání většího prostoru díky IT rozváděčům bez předimenzované šířky nebo hloubky. Tato IT skříň pro datové sítě je tedy vhodná i pro použití v menších IT síťových strukturách a je již optimálně připravena pro individuální vnitřní vybavení.



Funkce

Obj. číslo	TX 7888.200
Provedení	1. generace s prosklenými dveřmi s bočnicemi
Výhody	Vedení kabelů přizpůsobené stanovišti Bezpečné vedení kabelů s dodržáním kritického poloměru ohybu kabelu Vedení kabelů pomocí konceptu „vodopádu“: snadné a bezpečné vedení kabelů střechem Komfortní přístup: snadná montáž a demontáž bočnic a dveří pro rychlý přístup k vnitřní oblasti kompaktní skříně Příslušenství kompatibilní s TS a VX Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech, 1,2 mm Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm 19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm

Funkce

Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanosená máčením Ploché díly: základní barva nanosená máčením, strukturovaná prášková barva
General colour	RAL 7035
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň s prosklenými dveřmi vpředu a zadními dveřmi vzadu Kostra skříně s dveřmi a střešním plechem Přední prosklené dveře z ocelového plechu, závěsy 130° Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130° Uzávěr vpředu a vzadu: designová rukojeť s bezpečnostním zámkem 3524 E Bočnice, s možností uzamčení, včetně bezpečnostního zámku 3524 E Střešní plech, přivařený, s konceptem „vodopádu“ pro zavedení kabelů z boku se zakrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku Dvě 482,6 mm (19") profilové lišty, přední a zadní Paleta IPPC 19" profilové lišty
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 1.000 mm
Výškové moduly	42 U
Výškové moduly	42 U
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	645 mm
Provedení	s bočnicemi
Provedení s dveřmi vzadu	Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130°
Provedení s dvířky vpředu	Přední prosklené dveře z ocelového plechu, závěsy 130°
Zatížitelnost	5000 N
Zatížitelnost	5 000 N

Funkce

Poznámka	Pro montáž modulu ventilátoru jsou nutné kartáčové lišty pro vybavení otvorů pro vedení kabelů, pokud jsou použity nebo pokud byly odstraněny krycí plechy Kartáčové lišty pro zakrytí zavedení kabelů jsou k dostání samostatně a lze je pohodlně objednat v našem programu příslušenství.
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	139,175 kg
Brutto hmotnost	146,5 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi z ocelového plechu (přední), dveře z ocelového plechu, zadní, plné, 800 × 2000 × 1000 mm, 42 U, s bočnicemi, RAL 7035

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK