


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.228

Síťový rozváděč TX CableNet

Stát: 4.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.228 - Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi

TX CableNet – získání většího prostoru díky IT rozváděčům bez předimenzované šířky nebo hloubky. Tato IT skříň pro datové sítě je tedy vhodná i pro použití v menších IT síťových strukturách a je již optimálně připravena pro individuální vnitřní vybavení.



Funkce

| | |
|------------|---|
| Obj. číslo | TX 7888.228 |
| Provedení | 1. generace s prosklenými dveřmi s bočnicemi |
| Výhody | Vedení kabelů přizpůsobené stanovišti Bezpečné vedení kabelů s dodržáním kritického poloměru ohybu kabelu Vedení kabelů pomocí konceptu „vodopádu“: snadné a bezpečné vedení kabelů střechem Komfortní přístup: snadná montáž a demontáž bočnic a dveří pro rychlý přístup k vnitřní oblasti kompaktní skříně Příslušenství kompatibilní s TS a VX Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení |
| Materiál | Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech, 1,2 mm Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm 19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm |

Funkce

| | |
|--|---|
| Povrch | Rámová konstrukce skříně: základní barva nanosená máčením Ploché díly: základní barva nanosená máčením, strukturovaná prášková barva |
| General colour | RAL 7035 |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Skříň s prosklenými dveřmi vpředu a zadními dveřmi vzadu Kostra skříně s dveřmi a střešním plechem Přední prosklené dveře z ocelového plechu, závěsy 130° Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130° Uzávěr vpředu a vzadu: designová rukojeť s bezpečnostním zámkem 3524 E Bočnice, s možností uzamčení, včetně bezpečnostního zámku 3524 E Střešní plech, přivařený, s konceptem „vodopádu“ pro zavedení kabelů z boku se zakrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku Dvě 482,6 mm (19") profilové lišty, přední a zadní Paleta IPPC 19" profilové lišty |
| Rozměry | Šířka: 800 mm Výška: 2.200 mm Hloubka: 800 mm |
| Výškové moduly | 47 U |
| Výškové moduly | 47 U |
| Vzdálenost mezi rovinami (při dodání) | 445 mm |
| Provedení | s bočnicemi |
| Design doors | plná |
| Provedení s dveřmi vzadu | Dveře z ocelového plechu, jednodílné, uzavřené |
| Provedení s dvířky vpředu | Prosklené dveře, jednodílné s jednovrstvým bezpečnostním sklem tloušťky 3 mm Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 105° |
| Zatížitelnost | 5000 N |
| Zatížitelnost | 5 000 N |

Funkce

| | |
|-------------------|--|
| Poznámka | Pro montáž modulu ventilátoru jsou nutné kartáčové lišty pro vybavení otvorů pro vedení kabelů, pokud jsou použity nebo pokud byly odstraněny krycí plechy Kartáčové lišty pro zakrytí zavedení kabelů jsou k dostání samostatně a lze je pohodlně objednat v našem programu příslušenství. |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 127 kg |
| Brutto hmotnost | 131,5 kg |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Popis výrobku | Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi, 800 × 2200 × 800 mm, 47 U, s bočnicemi, RAL 7035 |

Schválení

| | |
|------------|---|
| Schválení | UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |