

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.510 Síťové skříň TE 8000

Stát: 21.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.510 - Síťové skříň TE 8000

Rozváděč TE 8000 IT s prosklenými dveřmi, připravený pro individuální vnitřní vybavení.

Funkce

Obj. číslo	TE 7888.510
Provedení	s bočnicemi
Výhody	Bezrámová konstrukce Optimální přístupnost Jednoduché umístění díky jejich rozebíratelnosti Závěsy dveří s možností záměny
Materiál	Ocelový plech Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch	Montážní rám: základní barva nanesená máčením Ploché díly: strukturovaná prášková barva
General colour	RAL 7035
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Samonosný montážní rám 482,6 mm (19"), přední a zadní, s přestavitelnou hloubkou Prosklené dveře vpředu, včetně 130° závěsů, designová rukojeť a bezpečnostní zámek 3524 E Dveře z ocelového plechu vzadu, včetně 130° závěsů, bezpečnostní zámek 3524 E Rámová konstrukce dna s maximálním výřezem (k individuálnímu osazení modulárními plechy) Stropní plech, včetně zakrytého výřezu pro zavedení kabelů a volitelného ventilátoru 4 nivelační nohy, M10 (přiloženy) 4 distanční čepy, 20 mm, pro nadzvednutí střešního plechu (přiloženo) Bočnice, s možností uzamčení, včetně bezpečnostního zámku 3524 E
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 800 mm

Funkce

Výškové moduly	42 U
Výškové moduly	42 U
Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu	130 mm / 130 mm /
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	495 mm
Zatížitelnost	4 000 N
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 20
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	88,5 kg
Brutto hmotnost	96,5 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	ISV Modulochr. před nebezp.dotyk.B/U 3/2

Schválení

Vysvětlení

Prohlášení o shodě