

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.628

# Síťový rozváděč TX CableNet

Stát: 9.7.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.628 - Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi

TX CableNet – získání většího prostoru díky IT rozváděčům bez předimenzované šířky nebo hloubky. Tato IT skříň pro datové sítě je tedy vhodná i pro použití v menších IT síťových strukturách a je již optimálně připravena pro individuální vnitřní vybavení.



## Funkce

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. číslo    | TX 7888.628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Provedení     | 2. generace<br>s prosklenými dveřmi<br>s bočnicemi<br>Se střešním plechem                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Popis výrobku | Optimální řešení IT rozváděče pro umístění při stísněných prostorových podmínkách, nízkých výškách stropů nebo v těžko přístupných prostorách. Žádná ztráta výkonu kvůli nepoužitým výškovým jednotkám v nástavbách s výlučně malými elektrickými komponentami.                                                                                              |
| Výhody        | Nová koncepce střešního plechu: optimalizované využití celého objemu skříně pro kabeláž skříní a volitelná integrace modulu ventilátoru<br>Efektivní koncept rámu pro individuální rozšíření<br>Bočnice přišroubované pro rychlý přístup<br>19" profilové lišty, hloubkově nastavitelné<br>Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení |
| Materiál      | Skříň: ocelový plech<br>Dveře: ocelový plech, 1,2 mm<br>Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm<br>19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm<br>Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm                                                                                                                                                                                         |

# Funkce

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Povrch                                   | Rámová konstrukce skříně: základní barva nanosená máčením<br>Ploché díly: základní barva nanosená máčením, strukturovaná<br>prášková barva                                                                                                                                                                 |
| General colour                           | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Barva                                    | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rozsah dodávky                           | Skříň s prosklenými dveřmi vpředu a zadními dveřmi vzadu<br>Rám skříně s 19" profilovými lištami, přední a zadní<br>Bočnice<br>Šroubovaný střešní plech se skrytým kabelovým zavedením na<br>zadní straně v příčném směru a skrytým výlomem uprostřed pro<br>snadnou integraci modulu ventilátoru.         |
| Rozměry                                  | Šířka: 600 mm<br>Výška: 2.000 mm<br>Hloubka: 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Výškové moduly                           | 42 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vzdálenost mezi rovinami (při<br>dodání) | 445 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Provedení                                | s bočnicemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Provedení s dveřmi vzadu                 | Dveře z ocelového plechu, jednodílné, uzavřené                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Provedení s dvířky vpředu                | Prosklené dveře, jednodílné<br>s jednovrstvým bezpečnostním sklem tloušťky 3 mm<br>Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 105°                                                                                                                                                                       |
| Zatížitelnost                            | 5000 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zatížitelnost (statická)                 | 500 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60<br>529   | IP 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poznámka                                 | Pro montáž modulu ventilátoru jsou nutné kartáčové lišty pro<br>vybavení otvorů pro vedení kabelů, pokud jsou použity nebo pokud<br>byly odstraněny krycí plechy<br>Kartáčové lišty pro zakrytí zavedení kabelů jsou k dostání<br>samostatně a lze je pohodlně objednat v našem programu<br>příslušenství. |
| Základní materiál                        | Ocelový plech                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Funkce

|                   |                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Balení            | 1 ks                                                                                                                           |
| Netto hmotnost    | 103 kg                                                                                                                         |
| Brutto hmotnost   | 103 kg                                                                                                                         |
| Číslo celní sazby | 94032080                                                                                                                       |
| ETIM 9            | EC002499                                                                                                                       |
| ETIM 8            | EC002499                                                                                                                       |
| ECLASS 8.0        | 27180207                                                                                                                       |
| Popis výrobku     | TX CableNet, s prosklenými dveřmi, se střešním plechem, bočnicemi, 19" profilovými lištami, ŠVH: 600 × 2000 × 800 mm, RAL 7035 |

## Schválení

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Schválení  | UL + C-UL (listed)                          |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě<br>Prohlášení o shodě UK |