

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.721

Síťový rozváděč TX CableNet

Stát: 26.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.721 - Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi

TX CableNet – získání většího prostoru díky IT rozváděčům bez předimenzované šířky nebo hloubky. Tato IT skříň pro datové sítě je tedy vhodná i pro použití v menších IT síťových strukturách a je již optimálně připravena pro individuální vnitřní vybavení.



Funkce

Obj. číslo	TX 7888.721
Provedení	2. generace rozložitelné s prosklenými dveřmi s bočnicemi Se střešním plechem
Popis výrobku	Optimální řešení IT rozváděče pro umístění při stísněných prostorových podmínkách, nízkých výškách stropů nebo v těžko přístupných prostorách. Žádná ztráta výkonu kvůli nepoužitým výškovým jednotkám v nástavbách s výlučně malými elektrickými komponentami.

Funkce

Výhody	<p>Nová koncepce střešního plechu: optimalizované využití celého objemu skříně pro kabeláž skříní a volitelná integrace modulu ventilátoru</p> <p>Efektivní rámová koncepce v rozložitelném provedení, pro individuální vybavení a volitelnou demontáž v případě potřeby.</p> <p>Bočnice přišroubované pro rychlý přístup</p> <p>19" profilové lišty, nastavitelné na šířku a hloubku, jakož i s možností asymetricky uloženého vnitřního vybavení</p> <p>Možnost rozložitelnosti</p>
Materiál	<p>Skříň: ocelový plech</p> <p>Dveře: ocelový plech, 1,2 mm</p> <p>Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm</p> <p>19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm</p> <p>Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm</p>
Povrch	<p>Rámová konstrukce skříně: základní barva nanosená máčením</p> <p>Ploché díly: základní barva nanosená máčením, strukturovaná prášková barva</p>
General colour	RAL 7035
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	<p>Skříň s prosklenými dveřmi vpředu a zadními dveřmi vzadu</p> <p>Konstrukce skříně, rozložitelná, s 19" profilovými lištami, vpředu a vzadu</p> <p>Bočnice</p> <p>Šroubovaný střešní plech s oboustranným skrytým kabelovým zavedením po celé hloubce skříně a skrytým výlomem uprostřed pro snadnou integraci modulu ventilátoru.</p>
Rozměry	<p>Šířka: 800 mm</p> <p>Výška: 2.000 mm</p> <p>Hloubka: 1.000 mm</p>
Výškové moduly	42 U
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	645 mm
upevnění do 19" roviny	rozložitelné
Provedení	s bočnicemi
Provedení s dveřmi vzadu	Dveře z ocelového plechu, jednodílné, uzavřené

Funkce

Provedení s dvířky vpředu	Prosklené dveře, jednodílné s jednovrstvým bezpečnostním sklem tloušťky 3 mm Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 105°
Zatížitelnost	5000 N
Zatížitelnost (statická)	500 kg
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 20
Poznámka	Pro montáž modulu ventilátoru jsou nutné kartáčové lišty pro vybavení otvorů pro vedení kabelů, pokud jsou použity nebo pokud byly odstraněny krycí plechy Kartáčové lišty pro zakrytí zavedení kabelů jsou k dostání samostatně a lze je pohodlně objednat v našem programu příslušenství.
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	123,5 kg
Brutto hmotnost	133,5 kg
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	TX CableNet, s prosklenými dveřmi, se střešním plechem, bočnicemi, 19" profilovými lištami, skříň rozebíratelná, ŠVH: 800 × 2000 × 1000 mm, RAL 7035

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě