


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.731

# Síťový rozváděč TX CableNet

Stát: 26.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.731 - Síťový rozváděč TX CableNet s dveřmi s ventilačními otvory

Nová úroveň kabelového managementu: TX CableNet zohledňuje dlouholeté zkušenosti v jednom IT rozvaděči, který splňuje všechny požadavky na funkčnost a kvalitu, připravené pro individuální vnitřní vybavení.



## Funkce

|               |   |
|---------------|---|
| Obj. číslo    | TX 7888.731   |
| Provedení     | 2. generace<br>rozložitelné<br>s ventilačními otvory<br>s bočnicemi   |
| Popis výrobku | Optimální řešení IT rozváděče pro umístění při stísněných prostorových podmínkách, nízkých výškách stropů nebo v těžko přístupných prostorech. Žádná ztráta výkonu kvůli nepoužitým výškovým jednotkám v nástavbách s výlučně malými elektrickými komponentami. |

# Funkce

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Výhody                                | <p>Šroubovaný střešní plech s oboustranným skrytým kabelovým zavedením po celé hloubce skříně a skrytým výlomem uprostřed pro snadnou integraci modulu ventilátoru.</p> <p>Efektivní koncept rámu pro individuální rozšíření</p> <p>Bočnice přišroubované pro rychlý přístup</p> <p>19" profilové lišty, nastavitelné na šířku a hloubku, jakož i s možností asymetricky uloženého vnitřního vybavení</p> <p>Možnost rozložitelnosti</p> <p>Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení</p> |
| Materiál                              | <p>Střecha: ocelový plech 1,5 mm</p> <p>Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm</p> <p>Dveře: ocelový plech, 1,2 mm</p> <p>19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm</p> <p>Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm</p>   |
| Povrch                                | <p>Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením</p> <p>Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva</p>  |
| Barva                                 | RAL 7035  |
| Rozsah dodávky                        | <p>Skříň s dveřmi s ventilačními otvory vpředu a zadními dveřmi vzadu</p> <p>Konstrukce skříně, rozložitelná, s 19" profilovými lištami, vpředu a vzadu</p> <p>Bočnice</p> <p>Šroubovaný střešní plech s oboustranným skrytým kabelovým zavedením po celé hloubce skříně a skrytým výlomem uprostřed pro snadnou integraci modulu ventilátoru.</p>  |
| Rozměry                               | <p>Šířka: 800 mm</p> <p>Výška: 2.000 mm</p> <p>Hloubka: 1.000 mm</p>  |
| Výškové moduly                        | 42 U  |
| Vzdálenost mezi rovinami (při dodání) | 645 mm  |
| upevnění do 19" roviny                | rozložitelné  |
| Provedení                             | s bočnicemi   |
| Design doors                          | s ventilačními otvory   |
| Provedení s dveřmi vzadu              | Dveře z ocelového plechu, jednoduché, s ventilačními otvory   |

## Funkce

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Provedení s dvířky vpředu | Dveře z ocelového plechu, jednodílné, s ventilačními otvory<br>Podíl volné plochy v děrovaném plechu cca 78 %  |
| Zatížitelnost             | 5000 N   |
| Zatížitelnost (statická)  | 500 kg   |
| Základní materiál         | Ocelový plech  |
| Balení                    | 1 ks   |
| Netto hmotnost            | 125 kg   |
| Brutto hmotnost           | 135 kg   |
| Číslo celní sazby         | 94039910   |
| ETIM 9                    | EC002499   |
| ETIM 8                    | EC002499   |
| ECLASS 8.0                | 27180207   |
| Popis výrobku             | TX CableNet, s dveřmi s ventilačními otvory, se střešním plechem, bočnicemi, 19" profilovými lištami, skříň rozebiratelná, ŠVH: 800 × 2000 × 1000 mm, RAL 7035 |

## Schválení

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Schválení  | UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě |