


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.828

# Síťový rozváděč TX CableNet

Stát: 4.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.828 - Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi

TX CableNet – získání většího prostoru díky IT rozváděčům bez předimenzované šířky nebo hloubky. Tato IT skříň pro datové sítě je tedy vhodná i pro použití v menších IT síťových strukturách a je již optimálně připravena pro individuální vnitřní vybavení.



## Funkce

|            |  |
|------------|--|
| Obj. číslo | TX 7888.828  |
| Provedení  | 2. generace<br>s prosklenými dveřmi<br>s bočnicemi<br>Se střešním plechem  |
| Výhody     | Nová koncepce střešního plechu: optimalizované využití celého objemu skříně pro kabeláž skříní a volitelná integrace modulu ventilátoru<br>Efektivní koncept rámu pro individuální rozšíření<br>Bočnice přišroubované pro rychlý přístup<br>Nastavitelné 19" profilové lišty vpředu a vzadu, flexibilní hloubka a šířka pro individuální, i asymetrické vnitřní vybavení.<br>Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení |
| Materiál   | Skříň: ocelový plech<br>Dveře: ocelový plech, 1,2 mm<br>Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm<br>19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm<br>Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm   |
| Povrch     | Rámová konstrukce skříně: základní barva nanosená máčením<br>Ploché díly: základní barva nanosená máčením, strukturovaná prášková barva  |

# Funkce

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| General colour                        | RAL 7035   |
| Barva                                 | RAL 7035   |
| Rozsah dodávky                        | Skříň s prosklenými dveřmi vpředu a zadními dveřmi vzadu<br>Bočnice<br>Šroubovaný střešní plech s oboustranným skrytým kabelovým zavedením po celé hloubce skříně a skrytým výlomem uprostřed pro snadnou integraci modulu ventilátoru.  |
| Rozměry                               | Šířka: 800 mm<br>Výška: 2.000 mm<br>Hloubka: 800 mm  |
| Výškové moduly                        | 42 U   |
| Vzdálenost mezi rovinami (při dodání) | 445 mm   |
| Provedení                             | s bočnicemi  |
| Provedení s dveřmi vzadu              | Dveře z ocelového plechu, jednodílné, uzavřené   |
| Provedení s dvířky vpředu             | Prosklené dveře, jednodílné<br>s jednovrstvým bezpečnostním sklem tloušťky 3 mm<br>Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 105°   |
| Zatížitelnost                         | 5000 N   |
| Zatížitelnost (statická)              | 500 kg   |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529    | IP 20  |
| Poznámka                              | Pro montáž modulu ventilátoru jsou nutné kartáčové lišty pro vybavení otvorů pro vedení kabelů, pokud jsou použity nebo pokud byly odstraněny krycí plechy<br>Kartáčové lišty pro zakrytí zavedení kabelů jsou k dostání samostatně a lze je pohodlně objednat v našem programu příslušenství. |
| Základní materiál                     | Ocelový plech  |
| Balení                                | 1 ks   |
| Netto hmotnost                        | 116,5 kg   |
| Brutto hmotnost                       | 126,5 kg   |

## Funkce

|                   |  |
|-------------------|--|
| Číslo celní sazby | 94032080   |
| ETIM 9            | EC002499   |
| ETIM 8            | EC002499   |
| ECLASS 8.0        | 27180207   |
| Popis výrobku     | TX CableNet, s prosklenými dveřmi, se střešním plechem, bočnicemi, 19" profilovými lištami, ŠVH: 800 × 2000 × 800 mm, RAL 7035 |

## Schválení

|            |   |
|------------|---|
| Schválení  | UL + C-UL (listed)                          |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě<br>Prohlášení o shodě UK |