


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.831

Síťový rozváděč TX CableNet

Stát: 8.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.831 - Síťový rozváděč TX CableNet s dveřmi s ventilačními otvory

Nová úroveň kabelového managementu: TX CableNet zohledňuje dlouholeté zkušenosti v jednom IT rozvaděči, který splňuje všechny požadavky na funkčnost a kvalitu, připravené pro individuální vnitřní vybavení.



Funkce

Obj. číslo	TX 7888.831
Provedení	2. generace s ventilačními otvory s bočnicemi
Výhody	Nová koncepce střešního plechu: optimalizované využití celého objemu skříně pro kabeláž skříní a volitelná integrace modulu ventilátoru Efektivní koncept rámu pro individuální rozšíření Bočnice přišroubované pro rychlý přístup 19" profilové lišty, přední a zadní, nastavitelná hloubka Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení
Materiál	Střecha: ocelový plech 1,5 mm Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 1,2 mm 19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanášená máčením Ploché díly: základní barva nanášená máčením, strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035

Funkce

Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi s ventilačními otvory vpředu a zadními dveřmi vzadu Rám skříně s 19" profilovými lištami, přední a zadní Bočnice Šroubovaný střešní plech s oboustranným skrytým kabelovým zavedením po celé hloubce skříně a skrytým výlomem uprostřed pro snadnou integraci modulu ventilátoru.
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 1.000 mm
Výškové moduly	42 U
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	645 mm
Provedení	s bočnicemi
Design doors	s ventilačními otvory
Provedení s dveřmi vzadu	Dveře z ocelového plechu, jednodílné, s ventilačními otvory
Provedení s dvířky vpředu	Dveře z ocelového plechu, jednodílné, s ventilačními otvory Podíl volné plochy v děrovaném plechu cca 78 %
Zatížitelnost	5000 N
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	117,5 kg
Brutto hmotnost	118,5 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	Síťový rozváděč TX CableNet, 800 × 2000 × 1000 mm, 42 U, s ventilačními otvory, RAL 7035

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
