

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.892

Síťové skříň TE 8000

Stát: 5.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.892 - Síťové skříň TE 8000 s ventilačními otvory

Montovaný skříňový systém pro IT s hloubkově variabilním montážním rámem 482,6 mm (19").

Funkce

Obj. číslo	TE 7888.892
Výhody	Bezrámová konstrukce Optimální přístupnost Jednoduché umístění díky jejich rozebíratelnosti Závěsy dveří s možností záměny
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Montážní rám: základní barva nanesená máčením Ploché díly: strukturovaná prášková barva
General colour	RAL 7035
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Samonosný montážní rám 482,6 mm (19"), přední a zadní, s přestavitelnou hloubkou Dveře z ocelového plechu s odvětráváním (volná plocha v podílu perforovaného plechu > 67 %), vpředu s designovou rukojetí, závěsem 130°, bezpečnostním zámkem 3524 E Dveře z ocelového plechu s ventilačními otvory (podíl volné plochy na ploše děrovaného plechu > 67 %), vzadu se závěsy 130°, bezpečnostní zámek 3524 E Rámová konstrukce dna s maximálním výřezem (k individuálnímu osazení modulárními plechy) Stropní plech, včetně zakrytého výřezu pro zavedení kabelů a volitelného ventilátoru 4 nivelační nohy, M10 (přiloženy) 4 distanční čepy, 20 mm, pro nadzvednutí střešního plechu (přiloženo) Sada pro řadové spojení
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 1.000 mm
Výškové moduly	42 U

Funkce

Výškové moduly	42 U
Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu	80 mm / 130 mm
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	745 mm
Zatížitelnost	7 000 N
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 20
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	78 kg
Brutto hmotnost	81 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	TE8000 800x2000x1000 42U Vented

Schválení

Vysvětlení

Prohlášení o shodě