


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.940 Rám rozváděče

Stát: 17.2.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.940 - Rám rozváděče TE 8000 open

Pro optimální přístupnost ze všech stran při montáži a instalaci.

Funkce

Obj. číslo	TE 7888.940
Výhody	Optimální přístupnost ze všech stran při montáži a instalaci Neomezené proudění vzduchu díky otevřené konstrukci Vzdálenost upevňovacích rovin se dá plynule nastavovat
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Strukturovaná prášková barva
General colour	RAL 7035
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Samonosný montážní rám s 482,6 mm (19") upevňovací rovinou vpředu a vzadu Střešní plech připravený pro montáž kabelového organizéru Otevřená rámová konstrukce dna se 2 systémovými chassis pro individuální vybavení namontovanými na šířku 4 nivelační nohy, M10 (přiloženy) Střešní plech s kartáčovou lištou vzadu napříč
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 1.000 mm
Výškové moduly	42 U
Výškové moduly	42 U
Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu	80 mm / 130 mm
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	745 mm
Zatížitelnost	7 000 N
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks

Funkce

Netto hmotnost	33 kg
Brutto hmotnost	35 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Popis výrobku	ISV Modul nosných lišt přístrojů B/U 1/3