



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.110

PDU, mezinárodní, provedení basic

Stát: 8.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.110 - PDU, mezinárodní, provedení basic

Rozvod proudu v IT skříni v různých provedeních. Přívod - CEE (16 A/32 A) a výstupy C13 a C19.
Rozváděný výkon 3,7 kW až 22 kW.

Funkce

Obj. číslo	DK 7955.110
Provedení	PDU Basic
Popis výrobku	Robustní, kompaktní základní rozvod proudu pro prostředí IT. Díky kompaktní jednotce PDU lze každý IT rack snadno vybavit profesionálním rozvodem proudu. U TS IT racku je možná dokonce montáž bez nářadí. Kompaktní konstrukce umožňuje snadnou montáž.
Materiál	Hliníkový profil, černě eloxovaný
Rozměry	Šířka: 44 mm Hloubka: 62 mm Délka: 970 mm
Počet zásuvek a typ	24 x C13 / 4 x C19
Zásuvky	24 x přístrojová zdířka C13 4 x přístrojová zdířka C19
Jmenovitý proud (max.)	16 A
Napájení	Počet: 1 Fáze pro každé napájení: 1~
Délka přívodního kabelu	3 m
Způsob (elektrického) připojení	CEE
Směrnice	Směrnice EMC 2014/30/EU Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
Normy	EN 60950-1
Rozsah provozních teplot	0 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...95 %
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...70 °C

Funkce

Vhodné pro	Typ skříně: TS IT: ≥ 1.200 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	3,133 kg
Brutto hmotnost	3,333 kg
Číslo celní sazby	85366990
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Popis výrobku	PDU international, basic version