


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.132

PDU, mezinárodní, provedení basic

Stát: 21.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.132 - PDU, mezinárodní, provedení basic

Rozvod proudu v IT skříni v různých provedeních. Přívod - CEE (16 A/32 A) a výstupy C13 a C19.
Rozváděný výkon 3,7 kW až 22 kW.

Funkce

| | |
|----------------------------------|---|
| Obj. číslo | DK 7955.132 |
| Provedení | PDU Basic |
| Popis výrobku | Robustní, kompaktní základní rozvod proudu pro prostředí IT. Díky kompaktní jednotce PDU lze každý IT rack snadno vybavit profesionálním rozvodem proudu. U TS IT racku je možná dokonce montáž bez nářadí. Kompaktní konstrukce umožňuje snadnou montáž. |
| Materiál | Hliníkový profil, černě eloxovaný |
| Rozměry | Šířka: 44 mm Hloubka: 62 mm Délka: 1.145 mm |
| Počet zásuvek a typ | 24 x C13 / 6 x C19 |
| Zásuvky | 24 x přístrojová zdířka C13 6 x přístrojová zdířka C19 |
| Jmenovitý proud (max.) | 16 A |
| Napájení | Počet: 1 Fáze pro každé napájení: 3~ |
| Délka přívodního kabelu | 3 m |
| Způsob (elektrického) připojení | CEE |
| Směrnice | Směrnice EMC 2014/30/EU Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU |
| Normy | EN 60950-1 |
| Rozsah provozních teplot | 0 °C...45 °C |
| Vlhkost vzduchu (nekondenzující) | 10...95 % |
| Rozsah skladovacích teplot | -25 °C...70 °C |

Funkce

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Vhodné pro | Typ skříně: TS IT: ≥ 1.800 mm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 4,242 kg |
| Brutto hmotnost | 4,442 kg |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Popis výrobku | PDU international, basic version |