

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7955.133

## PDU, mezinárodní, provedení basic

Stát: 18.7.2025 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7955.133 - PDU, mezinárodní, provedení basic

Rozvod proudu v IT skříní v různých provedeních. Přívod - CEE (16 A/32 A) a výstupy C13 a C19. Rozváděný výkon 3,7 kW až 22 kW.

## Funkce

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č.                                | DK 7955.133                                                                                                                                                                                                                                               |
| Provedení                              | PDU Basic                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Popis výrobku                          | Robustní, kompaktní základní rozvod proudu pro prostředí IT. Díky kompaktní jednotce PDU lze každý IT rack snadno vybavit profesionálním rozvodem proudu. U TS IT racku je možná dokonce montáž bez nářadí. Kompaktní konstrukce umožňuje snadnou montáž. |
| Materiál                               | Hliníkový profil, černě eloxovaný                                                                                                                                                                                                                         |
| Rozměry                                | Šířka: 44 mm<br>Hloubka: 62 mm<br>Délka: 1.365 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Počet zásuvek a typ                    | 24 x C13 / 6 x C19                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zásuvky                                | 24 x přístrojová zdířka C13<br>6 x přístrojová zdířka C19                                                                                                                                                                                                 |
| Jmenovitý proud (max.)                 | 32 A                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Napájení                               | Počet: 1<br>Fáze pro každé napájení: 3~                                                                                                                                                                                                                   |
| Délka přívodního kabelu                | 3 m                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Způsob (elektrického) připojení        | CEE                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Number RJ45 ports for sensor units max | 6                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Směrnice                               | Směrnice EMC 2014/30/EU<br>Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU                                                                                                                                                                                            |
| Normy                                  | EN 60950-1                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rozsah provozních teplot               | 0 °C...45 °C                                                                                                                                                                                                                                              |

# Funkce

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Vlhkost vzduchu (nekondenzující) | 10...95 %                     |
| Rozsah skladovacích teplot       | -25 °C...70 °C                |
| Vhodné pro                       | Typ skříně: TS IT: ≥ 1.800 mm |
| Balení                           | 1 ks                          |
| Netto hmotnost                   | 5.634                         |
| Brutto hmotnost                  | 5.931                         |
| Číslo celní sazby                | 85366990                      |
| EAN                              | 4028177684959                 |
| ECLASS 8.0                       | 27142604                      |