

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7955.134

## PDU, mezinárodní, provedení basic

Stát: 21.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7955.134 - PDU, mezinárodní, provedení basic

Rozvod proudu v IT skříni v různých provedeních. Přívod - CEE (16 A/32 A) a výstupy C13 a C19. Rozváděný výkon 3,7 kW až 22 kW.

## Funkce

Obj. číslo	DK 7955.134
Provedení	PDU Basic
Popis výrobku	Robustní, kompaktní základní rozvod proudu pro prostředí IT. Díky kompaktní jednotce PDU lze každý IT rack snadno vybavit profesionálním rozvodem proudu. U TS IT racku je možná dokonce montáž bez nářadí. Kompaktní konstrukce umožňuje snadnou montáž.
Materiál	Hliníkový profil, černě eloxovaný
Rozměry	Šířka: 44 mm Hloubka: 62 mm Délka: 1.710 mm
Počet zásuvek a typ	36 x C13 / 6 x C19
Zásuvky	36 x přístrojová zdířka C13 6 x přístrojová zdířka C19
Jmenovitý proud (max.)	32 A
Napájení	Počet: 1 Fáze pro každé napájení: 3~
Délka přívodního kabelu	3 m
Způsob (elektrického) připojení	CEE
Number RJ45 ports for sensor units max	6
Směrnice	Směrnice EMC 2014/30/EU Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
Normy	EN 60950-1
Rozsah provozních teplot	0 °C...45 °C

# Funkce

Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...95 %
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...70 °C
Vhodné pro	Typ skříně: TS IT: ≥ 2.000 mm
Balení	1 ks
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Popis výrobku	PDU international, basic version