

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.137

PDU basic

Stát: 26.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.137 - PDU basic

Spolehlivý rozvod napájení v IT skříních: odolná jednotka PDU s kompaktním základním rozvodem proudu pro IT prostředí.



Funkce

Obj. číslo	DK 7979.137
Provedení	PDU Basic
Popis výrobku	Kompaktní základní rozvod proudu. Díky nemonulárním napájecím jednotkám PDU basic lze jednoduše vybavit každý IT rozváděč profesionálním rozvodem proudu. V závislosti na provedení jednotky PDU je možná horizontální montáž v 19" rovině nebo vertikální montáž (též v Zero-U pozici).
Výhody	Při vertikální montáži lze bez použití nářadí provést instalaci v Zero-U-Space v rozváděči Rittal VX IT nebo TS IT Barevné značení fází a pojistkových obvodů (L1 = růžová, L2 = černá, L3 = bílá) Montážní sada pro VX IT bez nutnosti použití nářadí
Materiál	Hliníkový protlačovaný profil, eloxovaný Zásuvní sloty: plast
Rozsah dodávky	Aretace konektorů pro konektory IEC C14, C20 Včetně upevňovacího materiálu
Volitelné doplňky	Ochrana proti přepětí typ 3 s vyměnitelnými svodiči v provozu, s monitorováním stavu, lze integrovat do skříně PDU Jiné barvy skříně jsou možné

Funkce

Rozměry	Šířka: 44 mm Hloubka: 70 mm Délka: 1.495 mm
Počet zásuvek a typ	24 x C13 / 6 x C19
Jmenovité provozní napětí	400 V (AC)
Jmenovitý proud (max.)	32 A
Jmenovitý příkon	22 kW
Napájení	Počet: 1 Fáze pro každé napájení: 3~
Délka přívodního kabelu	3 m
Způsob (elektrického) připojení	CEE
Směrnice	Směrnice EMC 2014/30/EU Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
Normy	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Rozsah provozních teplot	5 °C...50 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...95 %
Rozsah skladovacích teplot	-20 °C...70 °C
Vhodné pro	Typ skříně: Rám skříně VX IT: ≥ 1.800 mm Typ skříně: Profilové lišty VX IT 19": ≥ 1.800 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	5,7 kg
Brutto hmotnost	6,02 kg
Číslo celní sazby	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604

Funkce

Popis výrobku

PDU Basic 3 Fáze 32A CEE, 24xC13 + 6xC19, délka 1495mm, rack min. 1800mm/1800mm

Schválení

Vysvětlení

Prohlášení o shodě