


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.801 PDU UK basic

Stát: 10.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.801 - PDU UK basic

Rozvod napájení je dimenzován speciálně pro datová centra a volně stojící skříně s přípojovacími konektory UK (BS 1363).

## Funkce

Obj. číslo	DK 7979.801
Provedení	Provedení 19"
Popis výrobku	Špičkový rozvod proudu s kompaktním designem pro IT skříně pro datové sítě a serverové skříně. Podle provedení s rozsáhlými funkcemi řízení pro měření energie a monitorování.
Výhody	Montážní sada pro VX IT bez nutnosti použití nářadí Energeticky úsporný design, nízká vlastní spotřeba
Technické údaje	Barevné značení fází a pojistkových obvodů (L1 = růžová, L2 = černá, L3 = bílá)
Materiál	Hliníkový profil, černě eloxovaný Zásuvní sloty: plast
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Volitelné doplňky	Ochrana proti přepětí typ 3 s vyměnitelnými svodiči v provozu, s monitorováním stavu, lze integrovat do skříně PDU Ochrana proti přepětí typ 3 s vyměnitelnými svodiči v provozu, s monitorováním stavu, lze integrovat do skříně PDU Jiné barvy skříně jsou možné
Rozměry	Výška: 44 mm Hloubka: 144 mm Délka: 450 mm
Počet zásuvek a typ	6 x BS 1363
Zásuvky	6 x BS 1363
Jmenovitý proud (max.)	13 A
Jmenovitý příkon	3 kW
Napájení	Počet: 1 Fáze pro každé napájení: 1~

# Funkce

Délka přívodního kabelu	3 m
Způsob (elektrického) připojení	UK
Směrnice	Směrnice EMC 2014/30/EU Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
Normy	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Rozsah provozních teplot	5 °C...50 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...95 %
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...70 °C
Vhodné pro	Typ skříně: Rám skříně VX IT: ≥ 800 mm Typ skříně: Profilové lišty VX IT 19": ≥ 800 mm Typ skříně: TX CableNet: ≥ 800 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,7 kg
Brutto hmotnost	2,8 kg
Číslo celní sazby	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Popis výrobku	DK PDU UK, basic, kompaktní rozvod napájení, ŠVH: 450x44x144 mm, 6x BS1363, 230 V, 1~, 13 A

# Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě
------------	--------------------