


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.822

PDU UK, provedení metered

Stát: 23.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.822 - PDU UK, provedení metered

Rozvod napájení je dimenzován speciálně pro datová centra a volně stojící skříně s připojovacími konektory UK (BS 1363).



Funkce

Obj. číslo	DK 7979.822
Provedení	Provedení 19" Metered UK
Popis výrobku	Špičkový rozvod proudu s kompaktním designem pro IT skříně pro datové sítě a serverové skříně. Podle provedení s rozsáhlými funkcemi řízení pro měření energie a monitorování.
Výhody	Montážní sada pro VX IT bez nutnosti použití nářadí Energeticky úsporný design, nízká vlastní spotřeba
Technické údaje	Barevné značení fází a pojistkových obvodů (L1 = růžová, L2 = černá, L3 = bílá) Kompaktní jistič vedení (16 A - Carling type)
Změna výrobku	Minimální objednávkové množství 5 ks
Materiál	Hliníkový profil, černě eloxovaný Zásuvní sloty: plast
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Volitelné doplňky	Ochrana proti přepětí typ 3 s vyměnitelnými svodiči v provozu, s monitorováním stavu, lze integrovat do skříně PDU Čidla CMC III CAN bus připojitelná pro monitorování prostředí, max. 16 čidel

Funkce

Rozměry	Šířka: 44 mm Hloubka: 70 mm Délka: 1.495 mm
Počet zásuvek a typ	16 x BS 1363 / 4 x C19
Zásuvky	16 x BS 1363 4 x C 19
Jmenovitý proud (max.)	16 A
Jmenovitý příkon	3,7 kW
Napájení	Počet: 1 Fáze pro každé napájení: 1~
Délka přívodního kabelu	3 m
Způsob (elektrického) připojení	CEE
Směrnice	Směrnice EMC 2014/30/EU Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
Normy	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Rozsah provozních teplot	5 °C...50 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...95 %
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...70 °C
Vhodné pro	Typ skříně: Rám skříně VX IT: ≥ 1.800 mm Typ skříně: Profilové lišty VX IT 19": ≥ 2.000 mm
Balení	1 ks
Číslo celní sazby	85366990
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604

Funkce

Popis výrobku

DK PDU UK, metered, kompaktní rozvod napájení včetně měření energie pro každou fázi, se síťovým rozhraním a displejem, ŠDH: 44x1495x70 mm, 16x BS1363, IEC 60320: 4x C19

Schválení

Schválení

Cyber Security Certificate
Bezpečnost testovaná TÜV

Vysvětlení

Prohlášení o shodě