


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7990.000

Rozšiřovací sada ventilátoru

Stát: 12.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7990.000 - Rozšiřovací sada ventilátoru pro VX IT, TS IT

Sada pro rozšíření ventilátoru s integrovaným regulátorem otáček pro dodatečnou instalaci do modulů ventilátoru 5503.010, 5503.020 a 5503.025.

Funkce

Obj. číslo	SK 7990.000
Provedení	Bez střešního plechu
Popis výrobku	Sada pro rozšíření ventilátoru s integrovaným regulátorem otáček pro instalaci do modulů ventilátoru 5503.xxx.
Výhody	Kompletní řešení připravené k okamžitému připojení Energeticky účinná regulace otáček s přednastavenou křivkou Mezinárodní aprobace a kompatibilita napětí pro celosvětové použití
Materiál	Plast
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	Ventilátor Ochranná mřížka Včetně upevňovacího materiálu Návod k instalaci a stručný návod k obsluze
Vzduchový výkon (v provozním bodě)	150 m ³ /h
Jmenovité provozní napětí	24 V (DC)
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 0,32 A Při 60 Hz: 0,32 A
Rozměry	Šířka: 119 mm Výška: 25 mm Hloubka: 119 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 20
Počet otáček	100 %

Funkce

Poznámka	Redukce uvedeného aerodynamického výkonu na 150 m ³ /h při tlakové ztrátě 25 Pa
Hladina akustického tlaku (v provozním bodě)	44 dB(A)
Rozsah provozních teplot	5 °C...55 °C
Jmenovitý příkon	7,7 W
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,3 kg
Brutto hmotnost	0,308 kg
Číslo celní sazby	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	SK Sada pro rozšíření ventilátoru s regulací otáček, 192 m ³ /h při volném foukání, pro moduly ventilátoru, ŠVH:119x25x119 mm, RAL 9005

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě
------------	--------------------