

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.147

Kompaktní rozváděčová skříň AX

Stát: 24.12.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.147 - Kompaktní rozváděčová skříň AX Standard koncernu Volvo Cars

Modifikovaná jako ovládací skříňka, rozměry 760 × 760 × 300 mm, s integrovanou zásuvkou na klávesnici.

Funkce

Obj. číslo	AX 7993.147
Popis výrobku	Kompaktní rozváděčová skříň na bázi AX 1073.000. Stabilní konstrukce z ocelového plechu sestávající z korpusu z jednoho kusu plechu, ohraněná a svařená, s ochranným žlábkem po obvodu otvoru pro dveře, zadní stěna s otvory pro držáky k upevnění na stěnu. Dno skříně s přírubovou deskou z ocelového plechu. Dveře s pěnovým těsněním z PU, po obou stranách svislé dveřní děrované lišty, s připojením ochranného vodiče, přišroubované závěsy. Montážní deska: s otvorem pro uzemnění, s natištěným rastrem, upevněná kruhovými navařovacími maticemi.
Materiál	Ocelový plech Průhledové okno: Jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3,0 mm
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dveře mají v horní části prosklené okno z jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), o tloušťce 3 mm, prosklená plocha má rozměry 543 × 345 mm Za proskleným okénkem je namontován držák VESA (pro montáž TFT monitoru zákazníkem, podle výkresu X198471) pomocí úhelníku ve tvaru U. Pod proskleným oknem je umístěno 10 otvorů o Ø 22,5 mm. Pod otvory je namontována zásuvka na klávesnici s integrovanou podložkou pod myš. Na podložce pod myš leží 8 mm silná plastová deska o rozměrech (šířka × výška) 260 × 206 mm.

Funkce

Rozměry	Šířka: 760 mm
	Výška: 760 mm
	Hloubka: 300 mm
Balení	1 ks
Brutto hmotnost	41.5
EAN	4028177962552