

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 7993.400

# Rozváděč proudu 400 V AC

Stát: 25.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 7993.400 - Rozváděč proudu 400 V AC dle specifikace

Decentralizovaný rozváděč proudu, pro 400 V AC napájení, s namontovanými pojistkovými spodky, testovaný dle ČSN EN 61439. Použití v souladu se seznamy uvolnění materiálů příslušné značky pro konkrétní projekt.

## Funkce

Obj. číslo	AX 7993.400
Popis výrobku	Kompaktní rozváděčová skříň na bázi AX 1039.000. Stabilní konstrukce z ocelového plechu sestávající z korpusu z jednoho kusu plechu, ohraněná a svařená, s ochranným žlábkem po obvodu otvoru pro dveře, zadní stěna s otvory pro držáky k upevnění na stěnu. Dno skříňe s přírubovou deskou z ocelového plechu. Dveře s pěnovým těsněním z PU, po obou stranách svislé dveřní děrované lišty, s připojením ochranného vodiče, přišroubované závěsy. Montážní deska: s otvorem pro uzemnění, s natištěným rastrem, upevněná kruhovými navařovacími maticemi.
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dveře se 180° závěsy, se zavěšením vpravo, namontované Plastová rukojeť 2577.010 včetně zámku VW-E1, namontovaná Přírubová deska s 12 otvory o Ø 16,5 mm, 9 otvory o Ø 25,5 mm, 2 otvory o Ø 32,5 mm a jedním otvorem o Ø 50,5 mm, otvory jsou uzavřené zaslepovacími zátkami Montážní deska opracovaná a osazená 5pinovým přípojnicovým systémem (L1 – L3, N + PE), včetně svorek, připojovacího adaptéru 9612.000 a 11× pojistkovými spodky 9630.005 Skříň, montážní deska a dveře s uzemňovacím kabelem předem zapojené na PE přípojnici a uzemněné 4 nástěnné montážní držáky pro odstup od stěny 40 mm (volně přiloženy)

# Funkce

Poznámka	Podle podnikové dohody 1.09 § 1.1.2 je nutné všechny zámky namontované na strojích dodat zásadně bez klíčů. Pro vlastní potřebu dodavatele lze potřebné klíče do válcových vložek objednat zvlášť pod objednacím číslem 2532.002.
Stupeň krytí NEMA	NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 56
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 380 mm Hloubka: 210 mm
Balení	1 ks
Číslo celní sazby	94032080