

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.516

System řadových skříní VX25

Stát: 1.8.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.516 - Systém řadových skříní VX25 podle specifikace pro závody v USA

Koncernová skříň, vč. 200 mm podstavce bez montážní desky, k instalaci systému kabelového zapojení. Použití v souladu se seznamy uvolnění materiálů příslušné značky pro konkrétní projekt.

Funkce

Obj. č.	VX 7993.516
Materiál	Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm Střecha: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Podlahové plechy: pozinkované
Barva	RAL 7035

Funkce

Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně Dveře Střešní plech Zadní stěna Uzávěr: Doppelbart, 3 mm bez montážní desky Podstavec, o výšce 200 mm, s následujícím složením: 4 rohové díly podstavce z ocelového plechu, vpředu s plným krytem 8660.02X, po stranách s plnými kryty 8660.043, zadní kryty podstavce horizontálně dělené, dolní kryt nahoře s výřezem, horní kryt dole s výřezem pro zavedení kabelu a nasazenou samozhášecí těsnicí kartáčovou lištou 8660.09x Vyrovnání potenciálů pro střechu, bočnice a podlahové plechy zajistí při montáži automaticky kontaktní prvky Dveře nahoře s EMC plochým zemnicím páskem 2412.316 uzemněné na konstrukci skříně pomocí vkládací matice Komfortní rukojeť 8618.240 s integrovaným zámkem E1, dodává se bez klíčů (volně přiloženo) 2 podlahové upevňovací příchytky 8660.100 (volně přiložené) Systémové svítidlo LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, bez zásuvky, namontované vpředu nahoře Dveře z ocelového plechu, jednoduché, plné, zavěšení dveří vpravo, 180° závěsy Trojdišné pozinkované podlahové plechy, s výřezem pro zavedení kabelů a nasazenou kartáčovou lištou
Počet dveří	1
Závěsy dveří s možností záměny	Ano
Základní materiál	Ocelový plech
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 600 mm
Výška včetně podstavce	2 200 mm
Provedení uzávěru	3-bodový uzavírací systém se zámkem VW E1
Balení	1 ks
Netto hmotnost	96

Funkce

Brutto hmotnost	101
EAN	4028177960084