

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.810

System řadových skříní VX25

Stát: 4.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.810 - Systém řadových skříní VX25 dle specifikace

Koncernová skříň, vč. 200 mm podstavce bez montážní desky, k instalaci systému kabelového zapojení. Použití v souladu se seznamy uvolnění materiálů příslušné značky pro konkrétní projekt.

Funkce

Obj. číslo	VX 7993.810
Popis výrobku	Symetrická stabilní konstrukce z profilového rámu, sestávající z válcovaného dutého profilu s otvory v rozměrovém rastru 25 mm, po celém obvodu ve všech profilových rovinách, horizontálně a vertikálně. Profily se dvěma montážními rovinami pro prostorově úsporné vnitřní vybavení, stejné chassis pro montáž na vertikálních a horizontálních skříňových profilech, montážní roviny přístupné zvenčí. Stabilní upevnění na podlaze díky integrovanému zesílení podlahy. Snadné a stabilní řadové spojení do všech stran pomocí několika málo dílů. Trojitý dělený podlahový plech, vyjímatelný a výměnný, namontovaný. Upevnění podlahových plechů s automatickým vyrovnáním potenciálů. Dveře s pěnovým těsněním a tyčovým uzávěrem.
Materiál	Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm Střecha: ocelový plech 1,5 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm Díly podstavce: ocelový plech
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanosená máčením Ploché díly: základní barva nanosená máčením, strukturovaná prášková barva Podlahové plechy: pozinkované
Barva	Rámová konstrukce skříně, střecha, zadní stěna, dveře: RAL 7035 Podstavec: RAL 9005

Funkce

Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně Dveře Střešní plech Zadní stěna Uzávěr: Doppelbart, 3 mm bez montážní desky Podstavec, výška 200 mm, skládající se ze: 4 rohových dílů podstavce z ocelového plechu, vpředu a vzadu s uzavřeným krytem 8660.02X, z boku s uzavřenými kryty 8660.043 Vyrovnání potenciálů pro střechu, bočnice a podlahové plechy zajistí při montáži automaticky kontaktní prvky Dveře nahoře s EMC plochým zemnicím páskem 2412.316 uzemněné na konstrukci skříně pomocí vkládací matice Komfortní rukojeť 8618.240 s integrovaným zámkem E1, dodává se bez klíčů (volně přiloženo) 2 podlahové upevňovací příchytky 8660.100 (volně přiložené) Systémové svítidlo LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, bez zásuvky, namontované vpředu nahoře Dveře z ocelového plechu s překrýváním, asymetricky dělené, dveře se zámkem vlevo 600 mm, dveře se závěsy vpravo 400 mm, 180° závěsy Trojdílné pozinkované podlahové plechy, s výřezem pro zavedení kabelů a nasazenou kartáčovou lištou
Počet dveří	2
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 05
Poznámka	Podle podnikové dohody 1.09 § 1.1.2 je nutné všechny zámkové namontované na strojích dodat zásadně bez klíčů. Pro vlastní potřebu dodavatele lze potřebné klíče do válcových vložek objednat zvlášť pod objednacím číslem 2532.002.
Rozměry	Šířka: 1.000 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 600 mm
Výška včetně podstavce	2 200 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	122 kg
Brutto hmotnost	132,2 kg

Funkce

Číslo celní sazby	94032080
-------------------	----------

ETIM 9	EC000261
--------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------