

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 7993.916

# System řadových skříní VX25

Stát: 21.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 7993.916 - Systém řadových skříní VX25 Mercedes-Benz Integra Standard

Rozváděčová skříň Daimler Integra s dveřmi na zadní straně nebo se zásuvnou zadní stěnou, bez montážní desky, k instalaci systému kabelového připojení.

## Funkce

Obj. číslo	VX 7993.916
Provedení	Se zadními dveřmi
Popis výrobku	Symetrická stabilní konstrukce z profilového rámu, sestávající z válcovaného dutého profilu s otvory v rozměrovém rastru 25 mm, po celém obvodu ve všech profilových rovinách, horizontálně a vertikálně. Profily se dvěma montážními rovinami pro prostorově úsporné vnitřní vybavení, stejné chassis pro montáž na vertikálních a horizontálních skříňových profilech, montážní roviny přístupné zvenčí, stabilní upevnění na podlaze díky integrovanému zesílení podlahy. Snadné a stabilní řadové spojení do všech stran pomocí několika málo dílů. Trojitý dělený podlahový plech, vyjímatelný a výměnný, namontovaný. Dveře s pěnovým těsněním a tyčovým uzávěrem, dole se světlou výškou 25 mm.
Materiál	Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm Střecha: ocelový plech 1,5 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanosená máčením Ploché díly: základní barva nanosená máčením, strukturovaná prášková barva Podlahové plechy: pozinkované Dveřní trubkový rám, pozinkovaný
Barva	RAL 7035

# Funkce

---

Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně Dveře Střešní plech přišroubovaný čtyřmi transportními oky 2568.000 Podlahové plechy bez montážní desky Přední dveře se čtyřhranným dveřním trubkovým rámem, s namontovanými 180° závěsy 8618.330 a namontovanou vložkou zámku typu Doppelbart 8618.306 Zadní dveře se čtyřhranným dveřním trubkovým rámem, s namontovanými 130° závěsy a namontovanou vložkou zámku typu Doppelbart 8618.306 Vyrovnání potenciálů pro střechu, bočnice a podlahové plechy zajistí při montáži automaticky kontaktní prvky
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 500 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55
Počet dveří	1
Balení	1 ks
Číslo celní sazby	94032080