


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.919

System řadových skříní VX25

Stát: 24.12.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.919 - Systém řadových skříní VX25 Mercedes-Benz Integra Standard

Rozváděčová skříň Daimler Integra s dveřmi na zadní straně nebo se zásuvnou zadní stěnou, bez montážní desky, k instalaci systému kabelového připojení.

Funkce

Obj. číslo	VX 7993.919
Provedení	Se zadní stěnou
Popis výrobku	Symetrická stabilní konstrukce z profilového rámu, sestávající z válcovaného dutého profilu s otvory v rozměrovém rastru 25 mm, po celém obvodu ve všech profilových rovinách, horizontálně a vertikálně. Profily se dvěma montážními rovinami pro prostorově úsporné vnitřní vybavení, stejné chassis pro montáž na vertikálních a horizontálních skříňových profilech, montážní roviny přístupné zvenčí, stabilní upevnění na podlaze díky integrovanému zesílení podlahy. Snadné a stabilní řadové spojení do všech stran pomocí několika málo dílů. Trojitý dělený podlahový plech, vyjímatelný a výměnný, namontovaný. Dveře s pěnovým těsněním a tyčovým uzávěrem, dole se světlou výškou 25 mm.
Materiál	Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm Střecha: ocelový plech 1,5 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva Podlahové plechy: pozinkované Dveřní trubkový rám, pozinkovaný
Barva	RAL 7035

Funkce

Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně Dveře Střešní plech přišroubovaný čtyřmi transportními oky 2568.000 Podlahové plechy bez montážní desky Dvojkřídlé přední dveře se čtyřhranným dveřním trubkovým rámem, s namontovanými 180° závěsy 8618.330 a namontovanou vložkou zámku typu Doppelbart 8618.306 2 násuvné zadní stěny s vertikálním oddělovacím můstkem včetně vyrovnání potenciálů, aretované vždy 6 ks otočených uzávěrů (3 vlevo, 3 vpravo) včetně pozinkované zavírací vačky a zámkové vložky typu Doppelbart Vedlejší dveře navíc zajištěny otočnou pákou nahoře a dole Úhelník, pozinkovaný, přišroubovaný kontaktně na vertikálním profilu, jako protikus otočného uzávěru 2 zásuvné úhelníky vpravo a vlevo přišroubované na spodním horizontálním profilu Kontaktní úhelník přišroubovaný na spodním horizontálním profilu Na každé zadní stěně jeden uzemňovací pásek o délce 400 mm, 4 mm², jedna strana s kabelovým okem, jedna strana se závěsným okem (volně přiloženy) Vyrovnání potenciálů pro střechu, bočnice a podlahové plechy zajistí při montáži automaticky kontaktní prvky Vyrovnání potenciálů násuvných zadních stěn zajišťuje nucené vytvoření kontaktů
Rozměry	Šířka: 1.200 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 500 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 55
Počet dveří	2
Balení	1 ks
Netto hmotnost	127.23
Brutto hmotnost	137.6