

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8108.760 EMC bočnice

Stát: 9.7.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8108.760 - EMC bočnice pro VX

Automatické vyrovnání potenciálů prostřednictvím upevňovacích prvků a vysoká ochrana EMC prostřednictvím speciálního těsnění EMC

## Funkce

Obj. číslo	VX 8108.760
Popis výrobku	Automatické vyrovnání potenciálů prostřednictvím upevňovacích prvků a vysoká ochrana EMC prostřednictvím speciálního těsnění EMC
Materiál	Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch	se zinko-hořčíkovým nátěrem Na vnější straně s práškovým nástřikem
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Vhodné pro	Typ skříně: VX Výška: = 2.000 mm Hloubka: = 800 mm
Balení	2 ks
Netto hmotnost	37,8 kg
Brutto hmotnost	38,8 kg
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27189264
Popis výrobku	EMC bočnice VX, pro VxH: 2000x800 mm