

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8175.235

# Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8175.235 - Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech pro TS, TS IT

Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech, pro TS

## Funkce

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Obj. číslo                          | TS 8175.235   |
| Výhody                              | Automatické vyrovnání potenciálů a vyšší ochrana EMC díky plochým držákům s kontaktním prvkem<br>Snadné umístění díky pomocným závěsům<br>Uzemňovací svorníky s kontaktní ploškou |
| Materiál                            | Ocelový plech, 1,5 mm   |
| Povrch                              | Základní barva nanesená máčením, na vnější straně strukturovaná prášková barva  |
| Barva                               | RAL 7035  |
| Rozsah dodávky                      | Včetně upevňovacího materiálu   |
| Poznámka                            | Ploché držáky lze namontovat podle potřeby z vnější nebo vnitřní strany skříně<br>Osaditelná plocha: Vnější rozměr – 100 mm   |
| Vhodné pro                          | Typ skříně: TS<br>TS IT<br>Výška: 1.200 mm<br>Hloubka: 800 mm   |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 55   |
| Základní materiál                   | Ocelový plech   |
| Balení                              | 2 ks  |
| Netto hmotnost                      | 20 kg   |
| Brutto hmotnost                     | 23,8 kg   |
| Číslo celní sazby                   | 94039910  |
| ETIM 9                              | EC002524  |

# Funkce

---

ECLASS 8.0

27182101

---

Popis výrobku

TS Bočnice, šroubovatelné, pro TS, TS IT, pro ŠxH: 1200x800 mm,  
ocelový plech