

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8486.000

System řadových skříní VX25

Stát: 13.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8486.000 - Systém řadových skříní VX25 Základní skříň

Standard ve výrobě rozváděčových skříní: rám skříně s čelními dveřmi, zadní stěnou, montážní deskou, střešním plechem, dělenými podlahovými plechy. Velmi vhodné pro efektivní vybavení skříně.



Funkce

| | |
|------------|---|
| Obj. číslo | VX 8486.000 |
| Materiál | Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm Střecha: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm |
| Povrch | Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované |
| Barva | RAL 7035 |

Funkce

| | |
|-------------------------------------|--|
| Rozsah dodávky | Rámová konstrukce skříně Dveře Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Střešní plech Zadní stěna Podlahové plechy Montážní deska 2 montážní lišty 18 x 39 mm Uzávěr: Doppelbart, 3 mm |
| Rozměry | Šířka: 400 mm Výška: 1.800 mm Hloubka: 600 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 299 mm x 1.696 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529 | IP 55 |
| Stupeň krytí NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| Kód IK | IK10 |
| Počet dveří | 1 |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 67,57 kg |
| Brutto hmotnost | 69,6 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 205,38 kg CO2 eq (Cat B) |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Funkce

| | |
|---------------|---|
| Popis výrobku | Řadová skříň VX25, ŠxVxH: 400x1800x600 mm, ocelový plech, s montážní deskou, jednodvěřová |
|---------------|---|

Schválení

| | |
|-----------|--|
| Schválení | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
|-----------|--|

| | |
|-------------|--------|
| Certifikáty | Povrch |
|-------------|--------|

| | |
|------------|---|
| Vysvětlení | Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě PCF-declaration |
|------------|---|