


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8601.080

Bočnice podstavce, 100 mm

Stát: 23.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8601.080 - Bočnice podstavce, 100 mm pro přední a zadní díly podstavce

Montáž mezi díly podstavce. Při výšce 200 mm mohou být použity také dvě bočnice podstavce po 100 mm. Pro stabilizaci dílů podstavců propojených v řadě mohou být bočnice podstavců namontovány pootočené o 90°.

Funkce

Obj. číslo	TS 8601.080
Popis výrobku	Montáž mezi díly podstavce. Při výšce 200 mm mohou být použity také dvě bočnice podstavce po 100 mm.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	S nástřikem
Barva	RAL 7022
Rozsah dodávky	2 bočnice podstavce Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn	Pro stabilizaci dílů podstavců propojených v řadě mohou být bočnice podstavců o výšce 100 mm namontovány pootočené o 90°. Zde jsou nutné spojovací díly pro řadové propojení podstavce
Rozměry	Výška: 100 mm
Vhodné pro	Typ skříně: TS: = 800 mm Typ skříně: SE Typ skříně: CM Typ skříně: TP Typ skříně: PC Typ skříně: IW Typ skříně: TS IT
Balení	2 ks
Netto hmotnost	2,66 kg
Brutto hmotnost	2,86 kg
Číslo celní sazby	94039910

Funkce

ECLASS 8.0

27182003

Popis výrobku

TS Bočnice podstavce, V: 100 mm, pro Š: 800 mm, RAL 7022,
ocelový plech