


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8601.450 Příčný nosník

Stát: 25.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8601.450 - Příčný nosník pro VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, chiller Blue e+

Pro zvýšení stability přesahuje příčný nosník vpředu a vzadu o 138 mm přes podlahový rám skříně.



Funkce

| | |
|------------------|---|
| Obj. číslo | TS 8601.450 |
| Popis výrobku | Pro zvýšení stability přečnává příčný nosník vpředu a vzadu o 138 mm přes podlahový rám skříně. Zadní část lze pro hlubší skříně vytáhnout a opět přišroubovat. Pro přišroubování k podlaze a skříně jsou k dispozici montážní otvory na boku, vpředu a vzadu. Kolečka a nivelační nohy mohou být upevněny na přivařených maticích M12. |
| Výhody | Pro vyšší bezpečnost práce Nastavitelná na hloubku skříně |
| Materiál | Ocelový plech |
| Povrch | S nástřikem |
| Barva | RAL 7015 |
| Rozsah dodávky | 1 traverza vlevo 1 traverza vpravo |
| Možnosti montáže | Pro přišroubování k podlaze a skříně jsou k dispozici montážní otvory na boku, vpředu a vzadu. U chilleru Blue e+ lze použít traverzu jako prvek podstavce |
| Poznámka | Dbejte na dostatečnou stabilitu a ochranu před převrácením! |
| Rozměry | Výška: 70 mm |

Funkce

| | |
|-------------------------|--|
| Vhodné pro | Typ skříně: VX TS VX SE TP PC IW Hloubka: = 400 mm = 500 mm |
| Vhodné pro hloubku | 400 mm 500 mm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 7,483 kg |
| Brutto hmotnost | 7,66 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 30,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Popis výrobku | TS přestavitelný nosník, pro H: 400/500 mm |