

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8602.080

Bočnice podstavce, 200 mm

Stát: 23.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8602.080 - Bočnice podstavce, 200 mm pro přední a zadní díly podstavce

Montáž mezi díly podstavce. Při výšce 200 mm mohou být použity také dvě bočnice podstavce po 100 mm.

Funkce

Obj. číslo	TS 8602.080
Popis výrobku	Montáž mezi díly podstavce. Při výšce 200 mm mohou být použity také dvě bočnice podstavce po 100 mm.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	S nástřikem
Barva	RAL 7022
Rozsah dodávky	2 bočnice podstavce Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn	Pro stabilizaci dílů podstavců propojených v řadě mohou být bočnice podstavců o výšce 100 mm namontovány pootočené o 90°. Zde jsou nutné spojovací díly pro řadové propojení podstavce
Rozměry	Výška: 200 mm
Vhodné pro	Typ skříně: TS: = 800 mm Typ skříně: SE Typ skříně: CM Typ skříně: TP Typ skříně: PC Typ skříně: IW Typ skříně: TS IT
Balení	2 ks
Netto hmotnost	4,454 kg
Brutto hmotnost	4,654 kg
Číslo celní sazby	94039910
ECLASS 8.0	27182003

Funkce

Popis výrobku

TS Bočnice podstavce, V: 200 mm, pro Š: 800 mm, RAL 7022,
ocelový plech