

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8609.230 Kryt s dveřmi

Stát: 23.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8609.230 - Kryt s dveřmi pro VX

Sklopný kryt s dveřmi pro ochranu a zakrytí konektorů nebo jiných vestavných součástí

Funkce

Obj. číslo	VX 8609.230
Výhody	Pro ochranu a zakrytí konektorů nebo jiných vestavných součástí Volitelně zavedení kabelů shora nebo zdola
Materiál	Kryt: ocelový plech, 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Povrch	Základní barva nanesená máčením, na vnější straně strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Sklopný kryt Dveře s tyčovým uzávěrem a s uzavírací vložkou typu Doppelbart 2 krycí desky, horní a dolní
Rozměry	Šířka: 202,7 mm Výška: 1.998 mm Hloubka: 599 mm
Vhodné pro	Typ skříně: VX Výška: = 2.000 mm Hloubka: = 600 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55 in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX
Stupeň krytí NEMA	NEMA 12 (ve spojení se skříněmi série VX, VX IT)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	48,5 kg
Brutto hmotnost	50,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	124,4 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení

Funkce

Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Popis výrobku	VX Sklopný kryt s dveřmi, VxH: 2000x600 mm