


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8610.625 Prosklené dveře

Stát: 13.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8610.625 - Prosklené dveře pro TS, TS IT, VX SE

Místo dveří z ocelového plechu nebo zadní stěny.



## Funkce

Obj. číslo	TS 8610.625
Popis výrobku	Místo dveří z ocelového plechu nebo zadní stěny.
Materiál	Rám: hliníkový protlačovaný profil Rohové díly: zinkový tlakový odlitek Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	Rám: RAL 7035 Rohové díly: RAL 7035 Prosklená plocha (s potiskem uvnitř): RAL 9005
Rozsah dodávky	Rám prosklených dveří s bezpečnostním sklem Tyčový uzávěr s vložkou typu Doppelbart 180° závěsy (4 kusy)
Průhledová plocha	Šířka průhledového okna: 460 mm Výška průhledového okna: 2.040 mm
Výška průhledového okna	2 040 mm
Montážní pokyn	Při montáži namísto zadní stěny jsou zapotřebí uzavírací díly

# Funkce

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Vhodné pro	Typ skříně: TS TS IT VX SE Šířka: = 600 mm Výška: = 2.200 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	15,7 kg
Brutto hmotnost	16,2 kg
Číslo celní sazby	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	TS Prosklené dveře, pro TS, TS IT, SE, pro ŠxV: 600x2200 mm