

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8610.825 Prosklené dveře

Stát: 12.1.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8610.825 - Prosklené dveře pro TS, TS IT, VX SE

Místo dveří z ocelového plechu nebo zadní stěny.



## Funkce

Obj. číslo	TS 8610.825
Popis výrobku	Místo dveří z ocelového plechu nebo zadní stěny.
Materiál	Rám: hliníkový protlačovaný profil Rohové díly: zinkový tlakový odlitek Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	Rám: RAL 7035 Rohové díly: RAL 7035 Prosklená plocha (s potiskem uvnitř): RAL 9005
Rozsah dodávky	Rám prosklených dveří s bezpečnostním sklem Tyčový uzávěr s vložkou typu Doppelbart 180° závěsy (4 kusy)
Průhledová plocha	Šířka průhledového okna: 660 mm Výška průhledového okna: 2.040 mm
Výška průhledového okna	2 040 mm
Montážní pokyn	Při montáži namísto zadní stěny jsou zapotřebí uzavírací díly

# Funkce

---

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Vhodné pro	Typ skříně: TS TS IT VX SE Šířka: = 800 mm Výška: = 2.200 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	19
Brutto hmotnost	20
EAN	4028177693876
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204