

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8611.070

Komfortní rukojeť

Stát: 13.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8611.070 - Komfortní rukojeť pro TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Díky technice sklápění nevyžaduje rukojeť žádný prostor pro otáčení, takže lze plochu dveří optimálně využít pro vestavnou montáž vybavení. Jednoduchá montáž díky systému uchycení rukojeti nasunutím a zaklapnutím.



Funkce

Obj. číslo	TS 8611.070
Provedení	pro profilovou půlválcovou vložku
Popis výrobku	Vzhledem k tomu, že díky technickému řešení nevyžaduje rukojeť se sklápěním žádný prostor pro otáčení, lze plochu dveří optimálně využít pro vestavnou montáž vybavení.
Materiál	Zinkový tlakový odlitek
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Montážní pokyn	Pro montáž na prosklené dveře TS, VX SE, dveře pod PC, designové dveře průmyslových stanic je nutný adaptér rukojeti
Uzávěr	Provedení uzávěru: Připraveno pro montáž profilových půlválcových vložek o celkové délce 40, resp. 45 mm (dle DIN 18 252) nebo bezpečnostních vložek a vložek s tlačítkem o délce 40 mm

Funkce

Vhodné pro typ skříně	TS TS IT VX SE PC skříň dveře IW TS 8 z nerez oceli SE z nerez oceli EL, třídílná 18 - 21 U Nástěnné skříňky AX, trojdílné
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,53 kg
Brutto hmotnost	0,58 kg
Číslo celní sazby	83024110
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Popis výrobku	TS Komfortní rukojeť, pro TS, TS IT, SE, PC, IW, pro profilovou půlválcovou vložku, RAL 7035