


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.030

TS systémové chasis 17 x 73 mm

Stát: 28.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.030 - TS systémové chassis 17 x 73 mm

Pro univerzální konstrukci nebo dílčí montáž. Jednoduché zavěšení do otvorů TS a zajištění.



Funkce

Obj. číslo	TS 8612.030
Provedení	Pro vnitřní montážní rovinu a k montáži na dveřích
Popis výrobku	Pro univerzální konstrukci nebo dílčí montáž. Jednoduché zavěšení do otvorů TS a zajištění.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacích šroubů
Délka	290 mm
Vhodné pro šířku dveří	400 mm
Možnosti montáže	Na vertikální profil skříně TS, VX SE: na vnitřní montážní rovině, po celém obvodu, s výškovým přesazením Na horizontálním profilu skříně VX SE nahoře, na hloubku V TP přes lištu pro vnitřní vybavení: na šířku, pro vnější montážní rovinu Jako montážní sada pro přístrojové police v TS, VX SE, k jednoduchému zavěšení a zajištění
Montážní pokyn	Při montáži do TP je nutná lišta pro vnitřní vybavení

Funkce

Vhodné pro	Typ skříně: VX SE TP PC IW Šířka/hloubka: 300 mm
Balení	4 ks
Netto hmotnost	1,2 kg
Brutto hmotnost	1,32 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	TS systémové chassis, 17 x 73 mm, pro vnitřní montážní rovinu: pro Š/H: 300 mm, pro šířku dveří: 400 mm, délka 290 mm