


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8612.060

## TS systémové chassis 17 x 73 mm

Stát: 28.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8612.060 - TS systémové chassis 17 x 73 mm

Pro univerzální konstrukci nebo dílčí montáž. Jednoduché zavěšení do otvorů TS a zajištění.



## Funkce

|                  |   |
|------------------|---|
| Obj. číslo       | TS 8612.060   |
| Provedení        | pro vnitřní montážní rovinu   |
| Popis výrobku    | Pro univerzální konstrukci nebo dílčí montáž. Jednoduché zavěšení do otvorů TS a zajištění.   |
| Materiál         | Ocelový plech   |
| Povrch           | Pozinkovaný   |
| Rozsah dodávky   | Včetně upevňovacích šroubů  |
| Délka            | 590 mm  |
| Možnosti montáže | Na vertikální profil skříně TS, VX SE: na vnitřní montážní rovině, po celém obvodu, s výškovým přesazením<br>Na horizontálním profilu skříně VX SE nahoře, na hloubku<br>V TP přes lištu pro vnitřní vybavení: na šířku, pro vnější montážní rovinu<br>Jako montážní sada pro přístrojové police v TS, VX SE, k jednoduchému zavěšení a zajištění |
| Montážní pokyn   | Při montáži do TP je nutná lišta pro vnitřní vybavení   |
| Vhodné pro       | Typ skříně: VX SE<br>TP<br>PC<br>IW<br>Šířka/hloubka: 600 mm  |

# Funkce

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Balení                  | 4 ks   |
| Netto hmotnost          | 2,448 kg   |
| Brutto hmotnost         | 2,64 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 10,1 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby       | 73269098   |
| ETIM 9                  | EC002625   |
| ECLASS 8.0              | 27189234   |
| Popis výrobku           | TS systémové chassis, 17 x 73 mm, pro vnitřní montážní rovinu: pro Š/H: 600 mm, délka 590 mm                       |