


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.080

TS systémové chassis 17 x 73 mm

Stát: 4.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.080 - TS systémové chassis 17 x 73 mm

Pro univerzální konstrukci nebo dílčí montáž. Jednoduché zavěšení do otvorů TS a zajištění.



Funkce

Obj. číslo	TS 8612.080
Provedení	Pro vnitřní montážní rovinu a k montáži na dveřích
Popis výrobku	Pro univerzální konstrukci nebo dílčí montáž. Jednoduché zavěšení do otvorů TS a zajištění.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacích šroubů
Délka	790 mm
Vhodné pro šířku dveří	900 mm
Možnosti montáže	Na vertikální profil skříně TS, VX SE: na vnitřní montážní rovině, po celém obvodu, s výškovým přesazením U skříně SE dodatečně namontovatelné na horizontálním profilu nahoře na hloubku Do trubkového rámu dveří u TS, SE a PC V TP přes lištu pro vnitřní vybavení: na šířku, pro vnější montážní rovinu Jako montážní sada pro přístrojové police v TS, VX SE, k jednoduchému zavěšení a zajištění
Montážní pokyn	Při montáži do TP je nutná lišta pro vnitřní vybavení

Funkce

Vhodné pro	Typ skříně: VX SE TP PC IW TX CableNet Šířka/hloubka: 800 mm
Balení	4 ks
Netto hmotnost	3,384 kg
Brutto hmotnost	3,54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,7 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	TS systémové chassis, 17 x 73 mm, pro vnitřní montážní rovinu: pro Š/H: 800 mm, pro šířku dveří: 900 mm, délka 790 mm