


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.010 Prosklené dveře

Stát: 15.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.010 - Prosklené dveře pro VX

Místo dveří z ocelového plechu nebo zadní stěny.

## Funkce

Obj. číslo	VX 8618.010
Popis výrobku	Místo dveří z ocelového plechu nebo zadní stěny.
Materiál	Rám: hliníkový protlačovaný profil Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	Rám: RAL 7035 Prosklená plocha (s potiskem uvnitř): RAL 9005
Rozsah dodávky	Prosklené dveře Tyčový uzávěr s vložkou typu Doppelbart 180° závěsy (4 kusy)
Kód IK	IK08
Poznámka	Při montáži namísto zadní stěny jsou zapotřebí uzavírací díly pro rám 8618.110.
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Vhodné pro	Typ skříně: VX Šířka: = 800 mm Výška: = 1.800 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	15,2 kg
Brutto hmotnost	16 kg
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

# Funkce

---

Popis výrobku

Prosklené dveře pro VX. ŠxV: 800x1800 mm

# Schválení

---

Schválení

UL + C-UL - FTFA

---

Certifikáty

Stupeň krytí