


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.020 Prosklené dveře

Stát: 2.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.020 - Prosklené dveře pro VX

Místo dveří z ocelového plechu nebo zadní stěny.

Funkce

Obj. číslo	VX 8618.020
Popis výrobku	Místo dveří z ocelového plechu nebo zadní stěny.
Materiál	Rám: hliníkový protlačovaný profil Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	Rám: RAL 7035 Prosklená plocha (s potiskem uvnitř): RAL 9005
Rozsah dodávky	Prosklené dveře Tyčový uzávěr s vložkou typu Doppelbart 180° závěsy (4 kusy)
Kód IK	IK08
Poznámka	Při montáži namísto zadní stěny jsou zapotřebí uzavírací díly pro rám 8618.110.
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Vhodné pro	Typ skříně: VX Šířka: = 600 mm Výška: = 2.000 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	13,5 kg
Brutto hmotnost	14,2 kg
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

Funkce

Popis výrobku

Prosklené dveře pro VX. ŠxV: 600x2000 mm

Schválení

Schválení

UL + C-UL - FTTA

Certifikáty

Stupeň krytí