

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.034 Otočný rám, velký

Stát: 3.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.034 - Otočný rám, velký pro skříně VX s šířkou 600, 800 a 1200 mm

Pro montáž technologií do 19" (482,6 mm) roviny.

## Funkce

|                   |   |
|-------------------|---|
| Obj. číslo        | VX 8619.034   |
| Provedení         | Kryt oboustranný  |
| Popis výrobku     | Pro montáž technologií do 19" (482,6 mm) roviny.  |
| Materiál          | Ocelový plech   |
| Povrch            | Rám: pozinkovaný<br>Kryt: s nástřikem   |
| Barva             | Kryt: RAL 7035  |
| Rozsah dodávky    | Včetně uzavíracího systému, 130° závěs<br>Materiál pro upevnění na montážní sadu  |
| Montážní pokyn    | Podle montážní situace je třeba použít systémové chasis 23 x 64 mm.   |
| Poznámka          | K zajištění otevřeného otočného rámu je zapotřebí aretace otočného rámu.<br>Další možnosti rozšíření viz „Technika v detailu“ |
| Vhodné pro        | Šířka: = 800 mm<br>Výška: ≥ 2.200 mm  |
| Výškové moduly    | 44 U  |
| Balení            | 1 ks  |
| Netto hmotnost    | 18,82 kg  |
| Brutto hmotnost   | 22,5 kg   |
| Číslo celní sazby | 94039910  |
| ETIM 9            | EC002620  |
| ECLASS 8.0        | 27189261  |

# Funkce

---

Popis výrobku

VX Otočný rám, velký, s kryty na obou stranách, pro šířku 800mm, minimální výška rozváděče 2200 mm, 44 U