

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.470

Držák, resp. distanční vložka

Stát: 15.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.470 - Držák, resp. distanční vložka pro systém podstavce VX, ocelový plech

Pro flexibilní upevnění profilových lišt tvaru C nebo lišt k mechanickému upevnění kabelů. Pro montáž do podstavce VX nebo na profil rámu skříně.



Funkce

Obj. číslo	VX 8619.470
Materiál	Zinkový tlakový odlitek
Rozsah dodávky	2 držáky příp. distanční díly Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro	Typ skříně: VX TS VX SE
Hmotnost/balení	0,298 kg
Balení	2 ks
Možnosti montáže	Na horizontální a vertikální profil skříně VX Na systémové chassis pro vnitřní montážní rovinu Na vertikálním profilu skříně TS, VX SE pomocí fixační matice TS 8800.806 nebo adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX Na horizontálním profilu skříně TS Na horizontálním profilu skříně VX SE dole Na horizontálním profilu skříně VX SE nahoře, na hloubku Na skříních a lištách s obdélníkovým systémovým děrováním 12,5x11 mm Na rohový díl podstavce s krytem podstavce, vpředu a vzadu Na kryty podstavce, boční
Pro závit	M8

Funkce

Vhodné pro	pro systém podstavce VX, ocelový plech
Montážní pokyn	Ve skříni VX SE na rámový profil skříně ve spojení s adaptérovou lištou VX K upevnění lišty s profilem C jsou zapotřebí šrouby s válcovou hlavou M8 × 16 mm s podložkami
Netto hmotnost	0,28 kg
Brutto hmotnost	0,289 kg
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Popis výrobku	VX držák příp. distanční vložka