



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.005

Rohový díl podstavce s kryty podstavce vpředu a vzadu, 100 mm

Stát: 21.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.005 - Rohový díl podstavce s kryty podstavce vpředu a vzadu, 100 mm pro VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Rohové díly podstavce s prolisem pro vymezení dílu k rozváděči, podle druhu aplikace lze použít s kryty podstavce nebo bez nich. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro nejlepší přístup ke šroubovaným místům, lze zakrýt rohovými nebo řadovými kryty.

Funkce

Obj. číslo	VX 8620.005
Popis výrobku	Rohové díly podstavce s prolisem pro vymezení dílu k rozváděči, podle druhu aplikace lze použít s kryty podstavce nebo bez nich. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro nejlepší přístup ke šroubovaným místům, lze zakrýt rohovými nebo řadovými kryty.
Materiál	Rohový díl podstavce: ocelový plech Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech Rohový a řadový kryt: plast
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	4 rohové díly podstavce, výška 100 mm 4 rohové kryty 1 řadový kryt 2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka	Bočnice podstavce, k zakončení jednotky podstavce, pro přídatnou vzájemnou stabilizaci podstavců nebo pro vnitřní vybavení podstavců
Rozměry	Výška: 100 mm
Vhodné pro	Typ skříně: VX Šířka: = 1.000 mm
Hmotnost/balení	5,7 kg
Balení	2 ks
Netto hmotnost	5,5 kg

Funkce

Číslo celní sazby	94039910
ECLASS 8.0	27182003
Popis výrobku	Rohové díly podstavce VX s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 1000 mm

Schválení

Schválení	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------