

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.060

Rohový díl podstavce s kryty
podstavce vpředu a vzadu, 200 mm,
nerez ocel

Stát: 28.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.060 - Rohový díl podstavce s kryty podstavce vpředu a vzadu, 200 mm, nerez ocel

Rohové díly podstavce s prolisem pro vymezení dílu k rozváděči, podle druhu aplikace lze použít s kryty podstavce nebo bez nich. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro nejlepší přístup ke šroubovaným místům, lze zakrýt rohovými nebo řadovými kryty.

Funkce

| | |
|----------------|---|
| Obj. číslo | VX 8620.060 |
| Popis výrobku | Rohové díly podstavce s prolisem pro vymezení dílu k rozváděči, podle druhu aplikace lze použít s kryty podstavce nebo bez nich. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro nejlepší přístup ke šroubovaným místům, lze zakrýt rohovými nebo řadovými kryty. |
| Materiál | Rohový díl podstavce: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Kryt podstavce vpředu/vzadu: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Rohový a řadový kryt: plast |
| Povrch | Kryt: Jemně zbrošený povrch, zrnitost 400 |
| Rozsah dodávky | 4 rohové díly podstavce 4 rohové kryty 1 řadový kryt 1 kryt podstavce, vpředu/vzadu, 200 mm 2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm Včetně upevňovacího materiálu |
| Poznámka | Bočnice podstavce, k zakončení jednotky podstavce, pro přídatnou vzájemnou stabilizaci podstavců nebo pro vnitřní vybavení podstavců Komponenty 1. generace systému podstavců nelze kombinovat s komponenty 2. generace systému podstavců |
| Rozměry | Výška: 200 mm |
| Vhodné pro | Šířka: = 600 mm |

Funkce

| | |
|--------------------------|--|
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Typ 12 |
| Hmotnost/balení | 9,16 kg |
| Balení | 2 ks |
| Netto hmotnost | 6,8 kg |
| Brutto hmotnost | 7,06 kg |
| Číslo celní sazby | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Popis výrobku | Rohové díly podstavce VX s krytem vpředu/vzadu, výška: 200mm, pro šířku 600mm, nerez, 1.4301 |

Schválení

| | |
|-----------|------------------|
| Schválení | UL + C-UL - FTTA |
|-----------|------------------|