



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8640.001

**Rohový díl podstavce s kryty
podstavce vpředu a vzadu, 100 mm**

Stát: 2.12.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8640.001 - Rohový díl podstavce s kryty podstavce vpředu a vzadu, 100 mm pro VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Rohové díly podstavce s vysokou nosností a prolisem pro vymezení dílu k rozváděčové skříni, podle druhu aplikace lze použít s krytem podstavce nebo bez něj. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro nejlepší přístup ke šroubovaným místům, lze zakrýt plastovými rohovými nebo řadovými kryty.

Funkce

Obj. číslo	VX 8640.001
Popis výrobku	Rohové díly podstavce s vysokou nosností a prolisem pro vymezení dílu k rozváděčové skříni, podle druhu aplikace lze použít s krytem podstavce nebo bez něj. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro nejlepší přístup ke šroubovaným místům, lze zakrýt plastovými rohovými nebo řadovými kryty.
Materiál	Rohový díl podstavce: ocelový plech Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech Rohový a řadový kryt: plast
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	4 rohové díly podstavce, výška 100 mm 4 rohové kryty 1 řadový kryt 2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka	Bočnice podstavce, k zakončení jednotky podstavce, pro přídatnou vzájemnou stabilizaci podstavců nebo pro vnitřní vybavení podstavců
Rozměry	Výška: 100 mm

Funkce

Vhodné pro	Typ skříně: VX VX IT VX SE TS IT TX CableNet Šířka: = 400 mm
------------	---

Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
--------------------------	-----------------

Hmotnost/balení	3,67 kg
-----------------	---------

Balení	2 ks
--------	------

Netto hmotnost	3.6
----------------	-----

Číslo celní sazby	94039910
-------------------	----------

EAN	4028177958739
-----	---------------

E-Number Sweden	E3465362
-----------------	----------

ETIM 9	EC000721
--------	----------

ETIM 8	EC000721
--------	----------

ECLASS 8.0	27182003
------------	----------

Schválení

Schválení	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------