


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8640.030

Bočnice podstavce, 100 mm

Stát: 12.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8640.030 - Bočnice podstavce, 100 mm pro systém podstavce VX, ocelový plech

Pro boční uzavření podstavce a pro zvýšení stability nebo pro vnitřní vybavení řadově spojených podstavců. Na podstavce vysoké 200 mm lze volitelně namontovat buď jeden kryt vysoký 200 mm, nebo dva kryty vysoké 100 mm.

Funkce

Obj. číslo	VX 8640.030
Popis výrobku	Pro boční uzavření podstavce a pro zvýšení stability nebo pro vnitřní vybavení řadově spojených podstavců. Na podstavce vysoké 200 mm lze volitelně namontovat buď jeden kryt vysoký 200 mm, nebo dva kryty vysoké 100 mm.
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry	Výška: 100 mm
Vhodné pro	Hloubka: = 300 mm
Type rating podle UL 50E	Type 1, 12
Hmotnost/balení	0,614 kg
Balení	2 ks
Netto hmotnost	0,6 kg
Brutto hmotnost	0,614 kg
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Popis výrobku	Kryty podstavce VX, výška: 100 mm, pro hloubku 300 mm

Schválení

Schválení

UL + C-UL - FTTA