


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8700.040

# Bočnice, šroubovatelné, nerez ocel

Stát: 21.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8700.040 - Bočnice, šroubovatelné, nerez ocel pro VX

Bočnice, šroubovatelné, nerez ocel, pro VX.

## Funkce

Obj. číslo	VX 8700.040
Výhody	Časově úsporná montáž díky zaklapávacím držákům bočnic Automatické vyrovnání potenciálů a vyšší ochrana EMC díky plochým držákům s vnitřními kontaktními prvky Jednoduché polohování na výšku a hloubku díky pomůcce pro zavěšení Montáž prováděná jednou osobou Uzemňovací svorník s velkou nelakovanou styčnou plochou pro optimální kontakt
Materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Povrch	Jemně zbrošený povrch, zrnitost 400
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro	Typ skříně: VX Výška: = 1.800 mm Hloubka: = 500 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Základní materiál	Nerez ocel
Balení	2 ks
Netto hmotnost	21 kg
Brutto hmotnost	22,6 kg
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

# Funkce

---

Popis výrobku

Bočnice, pro sešroubování, pro VX VxŠ: 1800x500 mm, nerez