


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8700.840

Bočnice, šroubovatelné, nerez ocel

Stát: 21.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8700.840 - Bočnice, šroubovatelné, nerez ocel pro TS

Bočnice, pro sešroubování, nerezová ocel, pro TS



Funkce

Obj. číslo	TS 8700.840
Výhody	Automatické vyrovnání potenciálů a vyšší ochrana EMC díky plochým držákům s kontaktním prvkem Snadné umístění díky pomocným závěsům Uzemňovací svorníky s kontaktní ploškou
Materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Povrch	Jemně zbrošený povrch, zrnitost 400
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro	Typ skříně: TS Výška: = 1.800 mm Hloubka: = 400 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Základní materiál	Nerez ocel
Balení	2 ks
Netto hmotnost	18 kg

Funkce

Brutto hmotnost	18,4 kg
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Popis výrobku	TS Bočnice, šroubovatelné, pro TS ŠxH: 40x40 mm, nerez ocel 1.4301