

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8702.050

Bočnice podstavce, 200 mm

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8702.050 - Bočnice podstavce, 200 mm Z nerez oceli pro přední a zadní díly podstavce

Montáž mezi díly podstavce. Při výšce 200 mm mohou být použity také dvě bočnice podstavce po 100 mm.

Funkce

| | |
|-------------------|--|
| Obj. číslo | TS 8702.050 |
| Popis výrobku | Montáž mezi díly podstavce. Při výšce 200 mm mohou být použity také dvě bočnice podstavce po 100 mm. |
| Materiál | Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) |
| Povrch | Jemně zbrošený povrch, zrnitost 400 |
| Rozsah dodávky | 2 bočnice podstavce Včetně upevňovacího materiálu |
| Montážní pokyn | Pro stabilizaci dílů podstavců propojených v řadě mohou být bočnice podstavců o výšce 100 mm namontovány pootočené o 90°. Zde jsou nutné spojovací díly pro řadové propojení podstavce |
| Rozměry | Výška: 200 mm |
| Vhodné pro | Typ skříně: TS: = 500 mm |
| Balení | 2 ks |
| Netto hmotnost | 3,38 kg |
| Brutto hmotnost | 3,56 kg |
| Číslo celní sazby | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Popis výrobku | TS Kryty podstavce, boční, výška 200 mm, pro hloubku: 500 mm, nerez ocel 1.4301 |