


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.540

Kabelový kanál

Stát: 24.1.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.540 - Kabelový kanál pro vertikální profil TS

K montáži na vertikálním skříňovém profilu, na dva řadově spojené profily skříní v místě spojení.



Funkce

Obj. číslo	TS 8800.540
Provedení	Šířka 100 mm, pro montáž na dva řadově spojené skříňové profily v místě řadového spojení.
Výhody	Upevňovací body kabelového kanálu jsou přizpůsobeny systémovému děrování TS. Tím odpadá náročné vrtání, které by bylo nutné u kanálů DIN Místa zlomu můstků jsou nasměrována na kombinaci s kabelovými kanály pro montážní desku Další místo zlomu ve výši montážní desky umožňuje přímé zavedení do kabelového kanálu
Materiál	Tvrdé PVC Nehořlavé, samozhášecí
Barva	V odstínu podobném RAL 7030
Rozsah dodávky	Kabelový kanál s víkem
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Poznámka	Lze pro jiné rozměry skříní zkrátit.

Funkce

Rozměry	Šířka: 100 mm Výška: 1.600 mm Hloubka: 80 mm
Vhodné pro	Typ skříně: TS VX SE PC IW Výška: ≤ 1.800 mm
Rozsah provozních teplot	60 °C
Balení	4 ks
Netto hmotnost	8.192
Brutto hmotnost	8.623
Číslo celní sazby	73269098
EAN	4028177238008
ECLASS 8.0	27400703

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---