

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.752

Kabelový kanál

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.752 - Kabelový kanál

Se speciálním děrováním podle DIN pro přímou montáž na profil skříně nebo plochy, např. montážní desky. Požadované body zlomu na stojinách a na dně kabelového kanálu.



Funkce

Obj. číslo	TS 8800.752
Provedení	pro montážní desky pro montáž na VX systémové děrování
Popis výrobku	Se speciálním děrováním podle DIN pro přímou montáž na profil skříně nebo plochy, např. montážní desky. Požadované body zlomu na stojinách a na dně kabelového kanálu.
Materiál	Tvrdé PVC Nehořlavé, samozhášecí Teplotní odolnost do +60 °C
Barva	V odstínu podobném RAL 7030
Rozsah dodávky	Kabelový kanál s víkem
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Možnosti montáže	Se speciálním děrováním podle DIN pro přímou montáž na profil skříně nebo plochy, např. montážní desky Pokud je montážní deska vzadu namontována jako lícující s rámem rozvaděče (montážní pozice ± 0 mm), lícují horizontálně namontované kabelové kanály s kabelovými kanály na profilu skříně.
Poznámka	Lze pro jiné rozměry zkrátit.

Funkce

Rozměry	Šířka: 60 mm Hloubka: 80 mm Délka: 2.000 mm
Balení	18 ks
Netto hmotnost	23,976 kg
Brutto hmotnost	25,235 kg
Číslo celní sazby	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Popis výrobku	TS Kabelový kanál pro montážní desku, ŠxVxH: 60x2000x80 mm

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---